

Garant

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302410 12/3 |
| GTIN | 4045197435255 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

Bez šroubu pro nastavení délky, **krátký**.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Upozornění:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min⁻¹.

Technický popis

| | |
|------------------------|-------------|
| Otvor Ø D ₁ | 3 mm |
| Ø D ₂ | 8 mm |
| Ø stopky d | 12 mm |
| Celková délka L | 160 mm |
| Atribut názvu produktu | L = 160 mm |
| Druh produktu | Prodloužení |