

Garant**Vrtací sklíčidlo MicroClamp válcové, L = 100, Typ: 0,2-3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Třída artiklu	31H

Popis**Provedení:**

- Pro pravý a levý chod.
- Obvodová házivost $\leq 0,005$ mm.
- Přenos točivého momentu 7 Nm.
- Přípustné otáčky 60000 1/min.
- Obsluha ze strany.
- Přípustný utahovací moment 2 Nm.
- Rozsah upínání 0,2 – 3,4 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí vel. 2.

Technický popis

$\varnothing D_2$	12 mm
Rozsah upínání $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
\varnothing stopky d	16 mm
Vnější $\varnothing D$	19 mm
Tolerance stopky	h6
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min ⁻¹
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Mikro vrtací sklíčidlo

