

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení / velikost destičky: 60/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Třída artiklu	21V

Technický popis

Velikost destiček	4 mm
ISO kód držáku	E04G SCLDR/LS4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Středové přesazení L ₃	2,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	4,57 mm
Celková délka L	90 mm
Upínací výška L ₂	3,58 mm
Úhel nastavení κ	97 stupeň
Ø stopky D _s	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 10	269028 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200