

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SDUCR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC..., vpravo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265014 16/07
GTIN	4069515024631
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Středové přesazení L_3	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Celková délka L	158 mm
Série	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø stopky D_s	16 mm
ISO kód držáku	A16X SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 38
Délka vyložení L_1	96 mm
Norma	Výrobní norma
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Technický list

L_{min}	96 mm
Připojovací závit	G1/4
Způsob použití	pravý
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč