

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy. Stopka vyztužená tvrdokovem.

Upozornění:

Zkrácení vyvrtávací tyče je možné až na délku L_{min} . Použití **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až max. 100 °C).

Technický popis

ISO kód držáku	A10X STFCL/L09
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 0902..
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Délka vyložení L_1	88 mm
$\varnothing$ minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
$\varnothing$ stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Celková délka L	161 mm
Série	Master Mute
Středové přesazení L_3	6,8 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 39

Technický list

Připojovací závit	M9×0,5
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265025-10/09>