

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265025 20/11
GTIN	4069515024921
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vyvrtávací tyče je možné až na délku L_{min} . Použití **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až max. 100 °C).

Technický popis

Délka vyložení L_1	120 mm
Celková délka L	189 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
ISO kód držáku	A20X STFCL/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 47
Série	Master Mute
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Středové přesazení L_3	13 mm

Technický list

L _{min}	120 mm
Připojovací závit	G1/4
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265025-20/11>