

**Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614780 10
GTIN	4069515026079
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Na straně kroužku zalomení 15°. Praktická ergonomická dutá rukojeť. Extra dlouhá stopka do hluboko uložených míst. Zvláště vhodné pro vysokopevnostní šroubové spoje s vysokým krouticím momentem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	10 mm
Maximální výška čelisti h ₁	5 mm
Délka klíče L	190 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h _{2 max}	8,5 mm
Poloha kroužku	15 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Klíče