Technický list

Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou JOKER 6007, extra dlouhá, Rozměr klíče: 8mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	614865 8
GTIN	4013288233318
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:
Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se stabilní přepínatelnou ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem a s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.
Materiál:
Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Šířka čelisti b	21 mm
Výška očka h_2	7 mm
Rozměr klíče	8 mm
∅ očka D	18 mm
Délka klíče L	180 mm
Výška čelisti h_1	6 mm
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň
Materiál	Chrom-molybdenová ocel

Povrch	matně chromované
Koncový doraz na straně čelisti	ano
Přídržná funkce na straně čelisti	ano
Druh produktu	Klíče