

**duMONT****Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování JS9, Typ: 4B1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290420 4B1
GTIN	662600555115
Třída artiklu	29J

**Popis****Provedení:**

**Vel. 4B1 až 8C1 dodatečně se sražením hrany 45°.**

K odjehlování ostrých hran drážek.

**Použití:**

Pro racionální výrobu klínových drážek dle DIN 6885 v průchodu.

**Upozornění:**

- **Pro vel. 2A použijte č. 290405 2A.**
- **Lícování P9 a H9 je k dodání na vyžádání.**
- **Po 1/3 a 2/3 průchodu krátce nadzvedněte typové kladívko – protlačovací trn se vyrovná sám.**

Řezný materiál: HSS

Délka trnu: 273 mm

Šířka klínové drážky: 4 mm

Hloubka klínové drážky: 1,8 mm

Pro Ø otvorů dle DIN 6885: 11 - 12 mm

Délka protlačování v oceli: 8 - 40 mm

Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce: 450 kg

**Technický popis**

Délka trnu	273 mm
Hloubka klínové drážky	1,8 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	450 kg
Délka protlačování v oceli	8 - 40 mm
Šířka hřbetu	6,46 mm
Pro Ø otvorů dle DIN 6885	11 - 12 mm
Šířka klínové drážky	4 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		