

Garant

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, s čelními chladicími tryskami, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího prostředku (VCH).

Bez šroubu pro nastavení délky, krátký a s otvorem chladicího kanálu (neuzavíratelný).

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulicky roztažitelné upínací sklíčidlo a upínací kleštinové sklíčidlo ER.

Upozornění:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min⁻¹.

Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný

Ø D₂: 19 mm

Technický popis

Ø D ₂	19 mm
Stopka Ø d	25 mm
Otvor Ø D ₁	8 mm
Celková délka L	160 mm
Atribut názvu produktu	L = 160 mm
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Druh produktu	Tepelný upínač – příslušenství

