

**Garant**

**Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302416 25/14  |
| GTIN           | 4045197436122 |
| Třída artiklu  | 31A           |

**Popis****Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

**Bez** šroubu pro nastavení délky, **dlouhý**.

**Použití:**

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

**Upozornění:**

Maximální přípustný počet otáček 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ø D <sub>2</sub>       | 20 mm       |
| Otvor Ø D <sub>1</sub> | 14 mm       |
| Ø stopky d             | 25 mm       |
| Celková délka L        | 300 mm      |
| Atribut názvu produktu | L = 300 mm  |
| Druh produktu          | Prodloužení |