

**4hranný soustružnický polotovar, HSS Co 10, D×délka: 14X125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	295000 14X125
GTIN	4045197187482
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Soustružnické polotovary s rovnými, pravouhlými konci.

HSS Co 10 (10 % kobaltu, 67 HRC).

Čtyřhranné polotovary dle DIN 4964, typ B. Šířka: Tolerance h12. Konce zkosené.

Použití:

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvláště vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

Technický popis

Délka	125 mm
Rozměr 4hranu D	14 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Polotovar