

**4hranný soustružnický polotovar, HSS Co 10, D×délka: 10X160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	295000 10X160
GTIN	4045197187390
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.

**HSS Co 10** (10 % kobaltu, 67 HRC).

**Čtyřhranné polotovary dle DIN 4964, typ B. Šířka: Tolerance h12.** Konce zkosené.

**Použití:**

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvláště vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

**Technický popis**

Délka	160 mm
Rozměr 4hranu D	10 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Polotovar