

**Garant**

**Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, s čelními chladicími tryskami, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302414 32/12
GTIN	
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího prostředku (VCH).

**Bez šroubu pro nastavení délky, krátký a s otvorem chladicího kanálu** (neuzavíratelný).

**Použití:**

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulicky roztažitelné upínací sklíčidlo a upínací kleštinové sklíčidlo ER.

**Upozornění:**

Maximální přípustný počet otáček 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

Otvor Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø stopky d	32 mm
Celková délka L	160 mm
Atribut názvu produktu	L = 160 mm
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Druh produktu	Prodloužení