

Garant

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/20mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302410 32/20
GTIN	4045197435927
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

Bez šroubu pro nastavení délky, **krátký**.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Upozornění:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min⁻¹.

Technický popis

Ø D ₂	27 mm
Otvor Ø D ₁	20 mm
Ø stopky d	32 mm
Celková délka L	160 mm
Atribut názvu produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Prodloužení