

**Kleštinový upínací trn OZ, SK 40, Rozsah upínání: 2-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302460 2-25
GTIN	
Třída artiklu	36E

Popis**Provedení:**

Převlečná matice uložena na kuličkovém ložisku.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách OZ dle ISO 10897.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny OZ č. 309540 – 309560, sada č. 309562 (typ 462 E) pro vel. 2 – 25, hákový klíč č. 628400.

Technický popis

Rozsah upínání	2 - 25 mm
Náhradní upínací matice č. 309670	2 - 25
Závit M	M16
Délka vyložení rozměr A	66 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	58/62
Celková délka L	159 mm
Vnější Ø D	60 mm
Ø upnutí D ₁	2-25 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080

Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Druh produktu	Kleštinový upínač