

**4hranný soustružnický polotovar, HSS Co 10, D×délka: 8X125mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 295000 8X125  |
| GTIN           | 4045197187338 |
| Třída artiklu  | 22E           |

**Popis****Provedení:**

Soustružnické polotovary s rovnými, pravouhlými konci.

**HSS Co 10** (10 % kobaltu, 67 HRC).

**Čtyřhranné polotovary dle DIN 4964, typ B. Šířka: Tolerance h12.** Konce zkosené.

**Použití:**

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvláště vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

**Technický popis**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Délka           | 125 mm    |
| Rozměr 4hranu D | 8 mm      |
| Řezný materiál  | HSS Co 10 |
| Druh produktu   | Polotovar |