

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, levá, pro DN.. Vyměnitelné břitové destičky****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265115 40/15
GTIN	4069515031868
Třída artiklu	29E

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060–265076.

Technický popis

Celková délka L	26 mm
Série	Master Mute
Podložka	269005 14
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Šroubek klínku	259018 18
Středové přesazení L ₃	30 mm
Klinek	259015 19
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm

Technický list

Velikost destiček	15 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Počet chladicích kanálů	3
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací hlava

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265115-40/15>