

**Garant**

**Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302412 32/14
GTIN	4045197436030
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

**Se** šroubem pro nastavení délky, **krátký**.

**Použití:**

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

**Upozornění:**

Maximální přípustný počet otáček 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

Ø stopky d	32 mm
Otvor Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Celková délka L	160 mm
Atribut názvu produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Prodloužení