

Garant

Vyměnitelná řezná hlava GARANT Master Mute Na leštění diamantem, Ø stopky / velikost destičky: 25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	265377 25
GTIN	4069515036221
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

Diamantový leštící nástroj pro třídy materiálu P, M, K, N a S.

Funkce:

Tlak diamantového leštícího hrotu vytváří ve vrstvě materiálu v blízkosti povrchu tok materiálu.

Použití:

Na obrábění povrchů do $R_a = 0,3 \mu\text{m}$ u materiálů do 65 HRC.

Údaje o použití:

Řezná rychlost v_c = hodnota obrábění načisto (počáteční hodnota). Při vibracích postupně

snižujte řeznou rychlost. Posuv $f = 70 \%$ hodnoty obrábění načisto (počáteční hodnota).

Přistavení $a_p = 0,1 \text{ mm}$ (počáteční hodnota) do max. 0,2 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně diamantového leštícího hrotu a upínacího šroubu.

Upozornění:

Při přípravě se doporučuje kvalita povrchu nejméně $R_a = 1,6 \mu\text{m}$.

Technický popis

Technický list

Celková délka L	25 mm
Diamantová hladicí špička	269016 1
Série	Master Mute
Středové přesazení L ₃	16 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	30 mm
Upínací šroub	269024 2
Ø stopky D _s	25 mm
Počet chladicích kanálů	3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací hlava

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265377-25>