

Mahr

Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i-wi Rozlišení 0,0001 mm, Rozsah měření: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434660 25
GTIN	4059192066536
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Vysoce přesný digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí díky jednoznačným barevným LED diodám a symbolům displeje ke klasifikaci hodnot měření. Přední strana z tvrzeného skla s dotykovými ovládacími panely, displej lze otáčet o 280°.

S obousměrným výstupem dat a integrovaným rádiovým systémem i-wi pro snadný bezdrátový přenos naměřených dat do každého PC.

Funkce:

PŘEDNASTAVENÍ (3 hodnoty), meze tolerance a varování (3 tolerance), barevný LED displej v závislosti na režimu: Limity Dobré/Výmět/Přepřacování/Varování, ABS (zobrazení lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDNASTAV.), faktor (koeficient pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (obecný zámek kláves v menu), DATA (přenos dat)/HOLD (zmrazení naměřené hodnoty). IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.

Technický popis

Ø pouzdra	58,4 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,0024 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelný odečet	0,0001 mm
Přepínatelný odečet	0,00001 palec
Měřicí síla	0,65 – 1,15 N
Rozsah měření	0 - 25 mm
Tloušťka pouzdra	35,8 mm
Kalibrování	C1
Počet obsažených baterií	1
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2450
Oko na zadní straně úchylkoměru	ne
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic	11 mm
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Úchylkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434660-25>

