

FLUKE.

Kleště na měření proudu, Typ: 376FC**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473290 376FC
GTIN	195112123911
Třída artiklu	47H

Popis**Provedení:**

Kleště na měření proudu s velkým, dobře čitelným displejem LCD ve štíhlém a ergonomickém designu. Bezkontaktní měření napětí a proudu. Software Fluke Connect k záznamu a analýze výsledků měření. Měření extrémně vysokých proudů pomocí flexibilního proudového měniče iFlex®.

Norma:

EN 61010-1

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích vodičů a polstrované brašny. Baterie 2x č. 081561 vel. LR6.

Technický popis

Rozsah displeje	6000
Paměťová funkce	HOLD, MAX/MIN
Maximální otevření kleští	34 mm
Odpor	0,1 Ω – 60 k Ω
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V

Technický list

Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 V – 1000 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Měření	TRUE RMS (AC)
Frekvence	5 Hz – 500 Hz
Počet obsažených baterií	2
Kapacita	1 µF až 1000 µF
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Stejnoseměrný proud DC	0,1 A – 1000 A
Střídavý proud AC	0,1 A – 2500 A
Přesnost	2 %
Střídavé napětí AC	0,1 V – 1000 V
Norma	EN 61010-1
Kalibrování	I4
Druh produktu	Kleště na měření proudu

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/473290-376FC>