

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, Ø stopky/
celková délka L: 32/544****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265076 32/544
GTIN	4069515037433
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:****S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).****Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiwa.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S! $D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy}$. Užitečná délka = celková délka L minus délka rozpětí (doporučeno = $3 \times D$). Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Doporučená délka upínání	96 mm
Celková délka L	544 mm
Ø stopky	32 mm
Sada montážních šroubů	269026 5
Rozsah, který nelze upnout S	179 mm
Provedení	Vyztuženo tvrdokovem
Počet chladicích kanálů	3
Připojovací závit	G1/4
Série	Master Mute
Kmitání	tlumené

Technický list

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265076-32/544>