



Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní, **výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčkovým motorem EC POWERSTATE™**, s dlouhou životností motoru a vysokou energetickou účinností. Stabilní **kovová skříň převodovky** s ergonomickou **rukojetí uprostřed s měkkým povlakem**. Ukazatel stavu nabití akumulátoru, LED osvětlení pracovního prostoru. S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikačním systémem hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu. 1 palcový akumulátorový rázový utahovák 18 FUEL™ ONEKEY™ s pojistným kroužkem nabídne utahovací moment až 2576 Nm a nahrazuje benzínové, pneumatické nebo elektrickým kabelem napájené přístroje. DRIVE CONTROL umožňuje rychlou výměnu mezi 4 řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a krouticího momentu.

Výhoda:

DRIVE CONTROL™.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 1x M18 Forge™ 12 Ah, nabíječku, HD Box.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Technický popis

Maximální utahovací moment 1. stupně	1180 Nm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Maximální utahovací moment 4. stupně	2576 Nm
Počet rázů 2. stupně	0 - 930 min ⁻¹
Hmotnost	11,1 kg
Počet rázů 3. stupně	0 - 1200 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 3. stupně	1966 Nm
Počet rázů 1. stupně	0 - 750 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Typické použití	Heavy Duty
Připojení aplikace	OneKey
Počet rázů 4. stupně	0 - 1440 min ⁻¹
Označení výrobce	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Rozměry upínače nástrojů	1 palec
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M42
Počet obsažených akumulátorů	1
Maximální utahovací moment 2. stupně	1254 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Druh produktu	Rázový utahovák