



Rázový utahovák 12 V, akumulátorový rázový utahovák, vhodné pro ocel



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074014 M12CIWF385
GTIN	4058546483234
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní, výkonný akumulátorový rázový utahovák FUEL™ s bezkartáčovým motorem EC POWERSTATE™.**
- **Dlouhá životnost motoru a vysoká energetická účinnost.**
- **Stabilní kovová skříň převodovky a ergonomická rukojeť uprostřed s měkkým povlakem.**
- **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **S pravým i levým chodem a s elektronickou regulací otáček.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinečné řízení výkonu.**
- **DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlou výměnu mezi řadícími stupni s různým nastavením počtu otáček a utahovacího momentu.**

S pojistným kroužkem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a HD boxu.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 – 073840.

Technický popis

Technický list

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce	M12FCIWF38G3-502X
Maximální vibrace dle EN	1,5 m/s ²
Hmotnost	1 kg
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M16
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Počet rázů 1. stupně	0 - 1500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment 1. stupně	542 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Rozměry upínače nástrojů	3/8 palec
Hnací profil upínače nástrojů	Vnější 4hran
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Počet obsažených akumulátorů	2
Počet rázů 3. stupně	0 - 3300 min ⁻¹
Počet rázů 2. stupně	0 - 3000 min ⁻¹
Druh produktu	Rázový utahovák