



Akumulátorová mečová pila, Typ: M18FSX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078220 M18FSX
GTIN	4058546563417
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová Milwaukee mečová pila pro práci na těžko přístupných místech.

- **Elektronika pro plynulou regulaci počtu zdvihů a ochranu proti přetížení.**
- **Beznástrojový systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC.**

S výkonným bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou proti přetížení pro větší výkon.**
- **Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorováním jednotlivých článků pro dlouhou životnost.**
- **Délka zdvihu 22 mm a 3 000 min⁻¹ pro maximální kontrolu.**
- **Sklopná pilová patka, umožňuje optimalizaci polohy řezání.**

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru HD box, 2x akumulátor 18V, rychlonabíječka a pilový list.

Upozornění:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod číslem 073801–073840.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	22,2 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	1

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Zvláštní znaky	FIXTEC, LED
Obal	přepravní kufřík
Označení výrobce	M18FHZ-502X
Počet zdvihů	0 - 3000 min ⁻¹
Hmotnost	5,5 kg
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Délka zdvihu	28,6 mm
Druh produktu	Pila

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/078220-M18FSX>