

**Garant**

**Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302416 20/8
GTIN	4045197436085
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

**Bez** šroubu pro nastavení délky, **dlouhý**.

**Použití:**

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

**Upozornění:**

Maximální přípustný počet otáček 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technický popis**

Otvor Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Celková délka L	300 mm
Atribut názvu produktu	L = 300 mm
Druh produktu	Prodloužení