



Digitální dutinoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 25-30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428931 25-30
GTIN	4059192064860
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

Technický popis

Rozměr a	0,5 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1

Technický list

Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 65
Rozsah měření	25 - 30 mm
Standardně měřené hloubky	68 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428931-25-30>