

**Digitální dutinoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 70-85mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428931 70-85
GTIN	4059192064914
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

Technický popis

Rozsah měření	70 - 85 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Standardně měřené hloubky	97 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Počet obsažených baterií	1
Rozměr a	0,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Typ baterií	Knoflíkový článek
Rozlišení	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428931-70-85>