



## Digitální dutinoměr s datovým výstupem a i-wi, Rozsah měření: 50-60mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428932 50-60  |
| GTIN           | 4059192065133 |
| Třída artiklu  | 43A           |

### Popis

#### Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředicí měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS. S integrovaným rádiovým systémem i-wi ke snadnému bezdrátovému přenosu naměřených dat do každého PC.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

Rádiový přijímač i-wi č. 498912 vel. STICK.

### Technický popis

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Typ baterií               | Knoflíkový článek |
| Rozsah měření             | 50 - 60 mm        |
| Rozlišení                 | 0,001 mm          |
| Rozměr a                  | 0,5 mm            |
| Standardně měřené hloubky | 79 mm             |
| Mezní chyba               | 0,005 mm          |

## Technický list

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Zdroj energie                            | Provoz s bateriemi         |
| Počet obsažených baterií                 | 1                          |
| Ochranná třída IP                        | IP 65                      |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032              |
| Norma                                    | DIN 863                    |
| Přepínatelné rozlišení                   | mm / palce                 |
| Rozhraní                                 | USB rozhraní               |
| Rozhraní                                 | Rozhraní Digimatic         |
| Rozhraní                                 | Rádiový systém MAHR i-wi   |
| Zajištění hodnot měření                  | Systém MAHR Reference-Lock |
| Měřicí technika                          | digitální                  |
| Obal                                     | stabilní box               |
| Kalibrování                              | B6                         |
| Druh produktu                            | 3bodový dutinoměr          |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428932-50-60>