



## Sada digitálních rychloměřičů vnitřních rozměrů s datovým výstupem, Rozsah měření: 6-12mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428943 6-12   |
| GTIN           | 4059192065416 |
| Třída artiklu  | 43A           |

### Popis

#### Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.** Vnitřní rychloměřiče s pákovým zasouváním v celém rozsahu měření. Velký otočný (270°) dotykový displej s praktickými měřicími funkcemi, např. 3 PRESET, ukazatel tolerance 3 barevnými LED diodami a symboly na displeji, ABS.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Digitální interní rychloměřiče č. 428933 s příslušnými nastavovacími kroužky.

#### Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.

### Technický popis

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Ochranná třída IP                        | IP 65         |
| Počet obsažených baterií                 | 1             |

## Technický list

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Rozsah měření           | 6 - 12 mm                  |
| Zdroj energie           | Provoz s bateriemi         |
| Počet měřicích hlav     | 3                          |
| Počet stavěcích kroužků | 2                          |
| Nastavovací kroužek Ø   | 8/10 mm                    |
| Norma                   | DIN 863                    |
| Přepínatelné rozlišení  | mm / palce                 |
| Rozhraní                | USB rozhraní               |
| Rozhraní                | Rozhraní Digimatic         |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock |
| Funkce Preset           | ano                        |
| Měřicí technika         | digitální                  |
| Obal                    | stabilní box               |
| Kalibrování             | S6                         |
| Druh produktu           | 3bodové dutinoměry         |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/428943-6-12>