

**Kulatý polotovar, HSS Co 10, D×délka: 8X125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	295020 8X125
GTIN	4045197187864
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.

HSS Co 10 (10 % kobaltu, 67 HRC).

Polotovary dle DIN 4964, typ A. Broušené dokulata v toleranci **h14**.

Použití:

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvláště vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

Technický popis

Ø D	8 mm
Délka	125 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Polotovar