

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. STFCL 90°, pro vyměnitelné břitové destičky TC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265025 32/16
GTIN	4069515038003
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vyvrtávací tyče je možné až na délku L_{min} . Použití **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až max. 100 °C).

Technický popis

Série	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
ISO kód držáku	A32X STFCL/L16
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	Výrobní norma
Celková délka L	288 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Délka vyložení L_1	192 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Podložka	269005 19
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Velikost destiček	16 mm

Šroub podložky	269013 8
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
L _{min}	192 mm
Připojovací závit	G1/2
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265025-32/16>