

**Kulatý polotovar, HSS Co 10, Dxdélka: 12X125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	295020 12X125
GTIN	4045197187932
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.

**HSS Co 10** (10 % kobaltu, 67 HRC).

**Polotovary dle DIN 4964, typ A.** Broušené dokulata v toleranci **h14**.

**Použití:**

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvláště vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

**Technický popis**

Ø D	12 mm
Délka	125 mm
Řezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Polotovar