

**SICOMET<sup>®</sup>**  
**omniFIT<sup>®</sup>****Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: SEAL50H**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Třída artiklu	08G

## Popis

### Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily. Pro **hydrauliku a pneumatiku. Nahrazuje konopí a těsnicí pásku**. Schváleno DVGW.

### Norma:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

### Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

## Technický popis

Pro velikost závitů M až	M20
Minimální moment uvolnění	22 - 32 Nm

Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Funkční pevnost dle	3 h
Označení výrobce	SEAL50H
Pro velikost palcových závitů	3/4 palec
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Plnicí množství	50 ml
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Tvar	kapalný
Dynamická viskozita	11000 - 16000 mPas
Skladovací teplota	8 - 28 °C
Barva	modrá
Bod vzplanutí	100 °C
Chemický základ	Dimethakryláty
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Demontáž	pouze ohřevem
Hustota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky