



Sada bimetalových děrovacích pil Power Change Plus, Typ: 19-83



Údaje o objednávkě

Artikové číslo	589820 19-83
GTIN	6949509240682
Třída artiklu	54B

Popis

Provedení:

Sada bimetalových děrovek s výměnným systémem Power Change Plus pro nejběžnější průměry otvorů. Včetně 6hranné upínací stopky a HSS středících vrtáků, v plastovém kufríku.

Děrovka: HSS bimetalová děrovka s extrémní odolností a dlouhou životností. **Progresivní ozubení** pro rychlý řez a ideální odvod třísek. Systém **Power Change Plus** umožňuje rychlou výměnu děrovky bez použití nářadí. Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti **44 mm**.

Upínací stopka: Upínací stopka Power Change Plus umožňuje upnutí děrovek a středících vrtáků bez použití nářadí.

Středící vrták: Středící vrták HSS-Co pro ocel a INOX. Upínání v upínací stopce bez použití nástrojů.

Upozornění:

Je vyžadován rychloupínací adaptér Power Change Plus a vhodný středící vrták. Tyto informace naleznete v našem e-shopu pod následujícími čísly položek: Rychloupínací adaptér Power Change Plus: č. 589795 vel. 14-152 a č. 589796 vel. 14-152 středící vrták s vyhazovací pružinou: č. 589805 vel. HSS-CO.

Technický popis

Počet středících vrtáků	2
-------------------------	---

Technický list

Ø děrovky	19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Počet upínacích stopek	1
Počet dílů	9
Druh produktu	Děrovka