



Siko kleště Cobra® ES s jemným nastavením zářezů velmi úzká hlava, Celková délka: 250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	706251 250
GTIN	4003773061267
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. **Průchozí kloub** (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Možnost jemného nastavení v zářezech pomocí pružícího tlačítka. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Rozsah upnutí pro 6hran	36 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Počet zářezů jemné nastavení	25
Rozsah upnutí pro trubky	1,1/2 palec
Série	Cobra® ES
Celková délka	250 mm
Povrch	černě atramentované
Norma	DIN ISO 8976
Provedení čelistí	extra úzké

Technický list

Materiál	Chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Možnost jemného nastavení v rastru	ano
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště