

HOLEX®**SCMT 120408 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260796 HBX130
GTIN	4045197670687
Třída artiklu	22D

Popis

SCMT 120408 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,08 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Posuv f	0,08 - 0,36 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh	HBX130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtačací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální