

**Garant**

## Diamantová leštící houba CaraFin, 125×175 mm, Zrnitost: D64µm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 557515 D64    |
| GTIN           | 4069515040365 |
| Třída artiklu  | 51G           |

### Popis

#### Provedení:

**Diamantové leštící nástroje CaraFin** z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách. CaraFin diamantová leštící houba (EVA) s **otevřenou strukturou**, nezanáší se.

#### Výhoda:

Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají. Z kvalitní, **elastické polyuretanové pěny**.

#### Použití:

Ruční, **obrysově přesná koncová politura popř. lesklá politura** leštěných povrchů všech **tvrdých materiálů a barevných kovů**. Rychlá politura díky vysokému řeznému výkonu. Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.

### Technický popis

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Brusné zkratky         | D            |
| Stupeň leštění         | politura     |
| Atribut názvu produktu | 125×175 mm   |
| Druh produktu          | Leštící blok |

### Údaje o uživateli

## Technický list

|                  | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg            | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                      |                |
| Tvrdokov (TK)    | vhodný          |                      |                |
| INOX             | vhodný          |                      |                |
| Ti               | vhodný          |                      |                |
| GG(G)            | vhodný          |                      |                |
| CuZn             | vhodný          |                      |                |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                      |                |
| Laky             | vhodný          |                      |                |
| Uni              | vhodný          |                      |                |
| mokrý max.       | omezené použití |                      |                |
| suchý            | vhodný          |                      |                |