

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	AH10K STFCL/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Délka hlavy L_1	16 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500