

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	9 mm
ISO kód držáku	AH12M STFPCR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	14 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L_1	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500