

**Garant**

## Šatní skříň s cylindrickým zámekem, Počet oddílů: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	949021 3
GTIN	4069515040501
Třída artiklu	91G

### Popis

#### Provedení:

Korpus šatní skříně je vybaven na dně plastovými kluzáky a odnímatelným zakrytím soklu na čelní straně. Zadní stěny s větracími otvory, dveře s držákem na ručníky a jmenovkou. Závěsy dveří můžete jednoduše namontovat na levou nebo pravou stranu.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámekem v posuvné rukojeti.

Vnitřní vybavení vždy s 1 policí (nosnost 40 kg).

Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

#### Norma:

**DIN 4547**

#### Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

### Technický popis

Vhodné pro integrální helmu	ano
Užitná výška každého oddílu na šaty	1188 mm

Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Provedení zámku	Cylindrický zámek
Užitná výška každého odkládacího prostoru	370 mm
Šířka	1200 mm
Jmenovka	ano
Počet pevných polic	1
Počet oddílů	3
Větrací drážky na dveřích	ne
Možnost odstínů na přání	ano
Hloubka	520 mm
Provedení podstavce	Hliníkové nožky
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Hmotnost	102 kg
Norma	DIN 4547
Počet tyčí na šaty	1
Výška	1850 mm
Šikmá stříška	ne
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Šatní skříň

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/949021-3>