

Garant

Šatní skříň s cylindrickým zámekem, Počet oddílů: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	949021 2
GTIN	4069515040495
Třída artiklu	91G

Popis

Provedení:

Korpus šatní skříně je vybaven na dně plastovými kluzáky a odnímatelným zakrytím soklu na čelní straně. Zadní stěny s větracími otvory, dveře s držákem na ručníky a jmenovkou. Závěsy dveří můžete jednoduše namontovat na levou nebo pravou stranu.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámekem v posuvné rukojeti.

Vnitřní vybavení vždy s 1 policí (nosnost 40 kg).

Tyč na šaty se 3 ramínky na jeden oddíl.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	1850 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1188 mm

Technický list

Hloubka	520 mm
Jmenovka	ano
Počet oddílů	2
Větrací drážky na dveřích	ne
Užitná hloubka každého oddílu	472 mm
Větrací drážky na zadní stěně	ano
Vhodné pro integrální helmu	ano
Užitná šířka každého oddílu	342 mm
Norma	DIN 4547
Možnost odstínů na přání	ano
Provedení zámku	Cylindrický zámek
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Užitná výška každého odkládacího prostoru	370 mm
Počet pevných polic	1
Hmotnost	68 kg
Šířka	800 mm
Šikmá stříška	ne
Počet tyčí na šaty	1
Provedení podstavce	Hliníkové nožky
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/949021-2>