

Garant**mini vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d: 64/8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270006 64/8
GTIN	64045197569
Třída artiklu	21V

Popis

Provedení:

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

- **Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.**
- **Jednoduchá výměna břitových destiček.**

Upozornění:

pouze vysoustružování a srážení hran!

Technický popis

Velikost destiček	08 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 11
Celková délka L	130 mm
Upínací výška L ₂	11,5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 11	279815 11
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500