

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260923 10/11
GTIN	4045197653475
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Délka hlavy L ₁	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
ISO kód držáku	AH10K STFCL/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500