

**WEKEM®****Teflonová těsnicí páska, 12 m, Typ: COARSE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Třída artiklu	08G

**Popis****Provedení:**

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

**Použití:**

Závitová těsnicí páska PTFE GRp, možnost použití u: vzduch, voda, dusík, plyn do max 7 bar, propan, butan, čpavek, vodík, kyslík, rozpouštědla, kyseliny, louhy, paliva, chladiva, pára v závislosti na médiu, potrubí a velikosti závitu, možnost použití do cca 170 bar (potřebné vlastní pokusy).

**Upozornění:**

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

**Technický popis**

Pro druh závitu	hrubý
-----------------	-------

Tloušťka	0,1 mm
Šířka	12 mm
Označení výrobce	GRp
Délka	12 m
Skladovací teplota	20 °C
Barva	bílá
Rozsah teplot pro použití	-240 °C
Trvanlivost od data výroby	60 měsíc
Chemický základ	Polytetrafluoretylén (PTFE)
Vlastnost	Nelepí
Vlastnost	Nekřehne
Vlastnost	Nehořlavé
Atribut názvu produktu	12 m
Druh produktu	Těsnicí páska