

**Rohový soustružnický nůž, zahnutý pravý podobný DIN 4965, HSS E, Stopka 4hran: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296750 20
GTIN	4045197189967
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Všechny rozměry **svařované**.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

HSS/E – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvecích, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Technický popis

Stopka 4hran	20 mm
Celková délka	160 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože