

Garant**mini vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d: 30/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Třída artiklu	21V

Popis

Provedení:

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	30 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 10
Velikost destiček	06 mm
Celková délka L	90,5 mm
Upínací výška L ₂	11,5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 10	279815 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500