

**Garant****mini vyvrtávací tyč TK, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d: 50/6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Třída artiklu	21V

## Popis

### Provedení:

Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

- **Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.**
- **Jednoduchá výměna břitových destiček.**

### Upozornění:

**pouze** vysoustružování a srážení hran!

## Technický popis

Délka hlavy L <sub>1</sub>	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 10
Velikost destiček	06 mm
Celková délka L	115 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Upínací šroub Typ 10

279815 10

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500