

**Vnitřní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4953, HSS E, Stopka Ø: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296300 16
GTIN	4045197189066
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Všechny rozměry **svařované**.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

HSS/E – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Technický popis

Pro otvory od Ø	30 mm
Ø stopky	16 mm
Celková délka	220 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože